

HOLEX**Vyfukovací pistole s nehluknou bezpečnostní tryskou, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080119 ALU
GTIN	4062406297572
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:****Univerzální použití**, provozní tlak do 10 barů.**Rozsah dodávky:**S **nízko hlukovou bezpečnostní tryskou**. Včetně zástrčné vsuvky 1/4 palce.**Technický popis**

Hodnota průtoku 6 barů	367 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ VARIO	080132 VARIO
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ 150	080132 150
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2

