

**Vyfukovací pistole, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080118 ALU
GTIN	4062406297558
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Univerzální použití, provozní tlak do 10 barů.

Rozsah dodávky:

Se standardní tryskou 1,5 mm. Včetně zástrčné vsuvky 1/4 palce.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický popis

Hodnota průtoku 6 barů	250 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ VARIO	080132 VARIO

Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ 150

080132 150

Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT2

080132 SILENT2