

3M**Brusný minipás Ø 90×100 mm, 947A, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568531 80
GTIN	8718734418511
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Mini brusné pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Prémiový brusný pás s přesně tvarovaným keramickým zrnem **Cubitron™ II** (samoostřící). S brusným prostředkem pro ještě chladnější brus.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Výrazný náskok při výkonu na **obtížně obrobitelných materiálech**, jako je ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, hliník.

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Technický popis

Šířka brusného pásu	100 mm
Zrnitost	80
Délka brusného pásu	289 mm
Ø brusného pásu	90 mm
Zkratka brusiva	Keramické

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Označení výrobce	947A
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		