



Elektronický momentový / momentový úhlový klíč „SMART TORQUE WRENCH“, Maximální utahovací moment: 135Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	655302 135
GTIN	3662424156762
Třída artiklu	61D

Popis

Provedení:

- Spojení se smartphonem/tabletem pomocí Bluetooth 4.0 s dosahem nad 10 metrů. Aplikace je k dispozici přes Android a iOS. Nastavení hodnot a obsluha výhradně pomocí aplikace. Sešroubování je možné naživo sledovat na aplikaci, poté je možné vyvolat minulé naměřené hodnoty. Příslušnou zprávu je možné exportovat jako soubor .csv.
- Měření krouticího momentu a úhlu otočení.
- OLED displej s vysokým kontrastem pro obzvláště dobrou čitelnost. Chráněno pryžovým olemováním.
- 4 LED pro viditelnost 360°. Přenáší zpětnou vazbu s odstupňovaným semaforovým systémem.
- Opětovné nabíjení pomocí Docking Station.
- Provozní režimy: Frekvence krouticího momentu (harmonogramy), rychlý krouticí moment.
- Signalizace dotykem (vibrace při přiblížení a kliknutí při dosažení cíle), opticky (LED a displej) a akusticky (kliknutí).
- S upozorněním na kalibraci. Podle počtu zatížení a časovém intervalu.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion akumulátoru 3,7 V / 2,6 Ah typ 18650, dokovací stanicí s kabelem Micro-USB, síťovou zástrčkou a stabilním plastovým kufříkem.

Technický popis

Norma	DIN EN ISO 6789
-------	-----------------

Upínací 4hran	3/8 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozsah utahovacích momentů	9,957 - 99,6 lbfft
Maximální utahovací moment	135 Nm
Princip vypínání	Vibrační motor
Rozlišení	0,01 Nm
Ukazatel	digitální
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Měřicí technika	elektronické
Přesnost měření úhel otočení	±1 stupeň
Hmotnost	1200 g
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Celková délka L	440 mm
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měření	Krouticí moment
Měření	Úhel otočení
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Přepínatelné rozlišení	kgf·cm
Kalibrování	O3
Kalibrování	O5
Data lze protokolovat	ano
Rozsah utahovacích momentů	13,5 - 135 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný

Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Feedback	se zobrazením
Rozsah utahovacích momentů	119,485 - 1195 lbfin
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Jmenovité napětí	3,7 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Druh produktu	Momentový klíč