

HOLEX**Sada 6hranných úhlových klíčů / šroubováků, Počet nástrojů: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952919 17
GTIN	4062406298234
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952919: 1 ks

Sada 6hranných úhlových šroubováků HOLEX č. 627225 vel. 9: 1 ks

Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: po 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 0; 1; 2: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	17
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Provedení	se šroubovákem
Hmotnost	1,079 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952919	952001 952919
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Sada 6hranných úhlových klíčůniklované Počet klíčů 9	627225 9
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2