



Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 31



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953749 31
GTIN	2050002043022
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953749: 1 ks

12hranná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/2 palce č. 640100 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení STAHLWILLE č. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 ks

Příčná rukojeť STAHLWILLE č. 641300 vel. 300: 1 ks

Kardanův kloub STAHLWILLE č. 641600 vel. 1/2: 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka v G	8
Hmotnost	4,114 kg
Počet nástrojů	31
Hloubka v G	20
Šířka	200 mm

Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	1/2 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642100 32
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643200 5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642100 12
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642100 27
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643200 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642100 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642100 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642100 14
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642100 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642100 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642100 24
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642100 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642100 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643200 10
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce Typ 1/2	640100 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643200 6
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642100 10

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642100 21
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953749	952001 953749
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643200 12
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642100 19
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643200 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642100 11
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641000 75
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643200 7
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642100 18
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643200 4
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642100 30