



Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 38



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953829 38
GTIN	2050002042025
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953829: 1 ks

6hranná hlavice STAHLWILLE 1/4 palce č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/4 palce č. 631700 vel. 3; 4; 5: po 1 ks

Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/4 palce č. 632000 vel. 1/4: 1 ks

Prodloužení STAHLWILLE 1/4 palce č. 632400 vel. 50; 150: po 1 ks

Nástavec s rukojetí STAHLWILLE 1/4 palce č. 632800 vel. 150: 1 ks

Příčná rukojeť STAHLWILLE 1/4 palce Alloy č. 633000 vel. 116: 1 ks

Kardanův kloub STAHLWILLE 1/4 palce č. 633500 vel. 1/4: 1 ks

Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/2 palce č. 640100 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení STAHLWILLE 1/2 palce č. 641000 vel. 130; 255: po 1 ks

Příčná rukojeť STAHLWILLE 1/2 palce Alloy č. 641300 vel. 300: 1 ks

Kardanův kloub STAHLWILLE 1/2 palce Alloy č. 641600 vel. 1/2: 1 ks

12hranná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	38
----------------	----

Hloubka	500 mm
Šířka v G	10
Hmotnost	3,793 kg
Šířka	250 mm
Hloubka v G	20
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633000 116
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 4 mm	631700 4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce Typ 1/4	632000 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643200 6
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643200 10
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642200 27
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642200 22
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642200 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 3 mm	631700 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642200 17
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643200 8
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642200 30
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 5 mm	631700 5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632400 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632800 150
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642200 19
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642200 13
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642200 21
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643200 12
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce Typ 1/2	640100 1/2
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642200 24
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ 1/4	633500 1/4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643200 14
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642200 16
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953829	952001 953829
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7