

**Garant****Převravní vozík „L-Trolley“ s 5 výsuvnými policemi, Počet výsuvných polic: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	693370 5
GTIN	4062406300036
Třída artiklu	61G

**Popis****Provedení:**

K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX® u vel. 102 (není rozsahem dodávky. Naleznete v katalogu ve skupině zboží 69). Stabilní plášť přepravního vozíku z ocelového plechu je z obou stran vybaven děrovanými bočními stěnami k rychlému uchycení příslušenství. Se 4 říditelnými kolečky, z toho 2 s brzdou. Integrovaný centrální zamykací systém pro zásuvky. Pojistka proti vytažení, kterou nelze manipulovat (lze otevřít pouze jednu zásuvku). Na horní straně vozíku dvě 2složkové rukojeti Haptoprene®. Odkládací police z ocelového plechu. Plastové protektory chrání horní rohy vozíku a v případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů. L-BOXX®y je možné snadno upevnit západkovým systémem, který je směrem dozadu přes úhel chráněn před posunutím.

**Vhodné pro :**

L-BOXX® č. 693330, 693335 a 693337 vždy ve vel. 102.

**Lakování:**

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornění:**

Dodržujte maximální nosnosti jednotlivých výsuvných polic podle pokynů v návodu k použití.

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Výška: 1085 mm

Šířka: 570 mm

Hloubka: 440 mm

Hmotnost: 38 kg

## Technický popis

Počet zásuvek	5
Hmotnost	38 kg
Výška	1085 mm
Šířka	570 mm
Hloubka	440 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík