

Garant**Diamantové lešticí kotouče CaraFin sada 5dílná, Ø 22 mm, Zrnitost: D1µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553980 D1
GTIN	4062406300104
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách. Měkká podložka z PU k obrábění podle obrysu.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Optimální přizpůsobení obrysům.

Použití:

Lešticí práce s vysokou flexibilitou a přizpůsobení konturám **bez lešticí pasty**.

Ideálně vhodné k použití v kombinaci s mikro-brusným systémem č. 078140 a 078150.

Doporučené otáčky 2000 min⁻¹.

Technický popis

Barva	černá
Ø kotouče	22 mm
Stupeň leštění	Vysoce lesklá politura
Řada	CaraFin

Zkratka brusiva	D
Doporučené otáčky	2000 min ⁻¹
Atribut názvu produktu	Ø 22 mm
Druh produktu	Lešticí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		