

Garant**Diamantové lešticí listy CaraFin samolepicí sada 10dílná, 18×8 mm, Zrnitost: D30µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553990 D30
GTIN	4062406300609
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách. Tvrdá podložka z polyamidu. Optimální k vyrovnávání tzv. pomerančové kůže při leštění.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Optimální přizpůsobení obrysům.

Použití:

Lešticí práce s vysokou flexibilitou a přizpůsobení konturám **bez lešticí pasty**.

Ideálně vhodné k použití v kombinaci s násadou č. 078143 vel. NLS110 na mikro-brusných systémech.

Technický popis

Stupeň leštění	konečná politura
Zkratka brusiva	D
Barva	bílá
Řada	CaraFin
Délka	18 mm

Šířka	8 mm
Atribut názvu produktu	18×8 mm
Druh produktu	Lešticí utěrka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdošov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		