



Diamantová brusná pasta 10 g, univerzálně rozpustná polykrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 15µm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	552350 15
GTIN	4027497092482
Třída artiklu	56L

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Polykrystalický syntetický diamant s injekcí 10 g pro rychlé výsledky leštění.

Použití:

Pojivo, které lze **smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou** zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Ideální pro leštění ocelí a titanu o tvrdosti nad 60 HRC. Velmi účinná, protože díky polykrystalické struktuře diamantu se během použití neustále vytváří nové břity.

Technický popis

Zrno diamantové brusné pasty	15 µm
Stupeň jemnosti	střední
Barevný kód	oranžový
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusná pasta

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 1400 N/mm	vhodný	1-3 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Tvrdokov (TK)	vhodný	1-3 m/s	
INOX	vhodný	1-3 m/s	
Ti	vhodný	1-3 m/s	
Plasty, GFK	vhodný	1-3 m/s	
Kámen	vhodný	1-3 m/s	
suché	vhodný		