

**Garant****Dokončovací kotouč z rouna, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553965 180
GTIN	4062406300760
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.**Použití:**

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

**Technický popis**

Ø kotouče	50,8 mm
Provedení	A medium
Stupeň jemnosti	střední
Srovnání zrnitosti	180
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Nylonové rouno
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	23000 min <sup>-1</sup>

Druh produktu

Brusné rouno

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		