



Diamantová brusná pasta 10 g, univerzálně rozpustná polykrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 6µm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	552350 6
GTIN	4027497101429
Třída artiklu	56L

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Polykrystalický syntetický diamant s injekcí 10 g pro rychlé výsledky leštění.

Použití:

Pojivo, které lze **smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou** zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Ideální pro leštění ocelí a titanu o tvrdosti nad 60 HRC. Velmi účinná, protože díky polykrystalické struktuře diamantu se během použití neustále vytváří nové břity.

Technický popis

Zrno diamantové brusné pasty	6 µm
Stupeň jemnosti	jemné
Barevný kód	žlutá
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusná pasta

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 1400 N/mm	vhodný	1-3 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	1-3 m/s	H
Tvrdokov (TK)	vhodný	1-3 m/s	
INOX	vhodný	1-3 m/s	
Ti	vhodný	1-3 m/s	
Plasty, GFK	vhodný	1-3 m/s	
Kámen	vhodný	1-3 m/s	
suché	vhodný		