

Garant**Archy brusného rouna, 158×224 mm, Struktura rouna: 220****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555995 220
GTIN	4062406300821
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Vysocovýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemný:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Technický popis

Barva	červená
Struktura rouna	220
Srovnání zrnitosti	240 - 280
Stupeň jemnosti	střední

Provedení	A fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	158 mm
Délka	224 mm
Atribut názvu produktu	158×224 mm
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030