

Garant**Archy brusného rouna, sada 10dílná ohebné, 100×200 mm, Struktura rouna: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556143 280
GTIN	4062406301057
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Ruční archy z flexibilního a agresivního brusného rouna.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada za výrobky z ocelové vlny. **Střední / středně jemný:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Rozsah dodávky:

Sada s 10 ručními archy.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	středně jemný
Struktura rouna	280

Barva	červená
Provedení	A Very Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	100 mm
Délka	200 mm
Atribut názvu produktu	100×200 mm
Počet archů	10
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030