

Garant**Archy brusného rouna, sada 10dílná ohebné, 100×200 mm, Struktura rouna: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556143 1000
GTIN	4062406301064
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Ruční archy z flexibilního a agresivního brusného rouna.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada za výrobky z ocelové vlny. **Jemné / velmi jemné:** k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

Rozsah dodávky:

Sada s 10 ručními archy.

Technický popis

Barva	šedá
Provedení	S Ultra Fine

Srovnání zrnitosti	600 - 1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Struktura rouna	1000
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	100 mm
Délka	200 mm
Atribut názvu produktu	100×200 mm
Počet archů	10
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Vřeteno	556030
Ruční držák	556020