

Garant GRIDLINE

Mobilní jednotka namontovaná ze závodu pro skříně GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 28



Údaje o objednávce

Artikové číslo	958482 28
GTIN	4062406301125
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada posuvných rukojetí 2K Haptoprene. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. **Vysuňte od boční stěny.** Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní GridLine a pojezdové jednotky.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí č. 931005 – 931535, velkoprostorové skříně č. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.

Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Upozornění:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky 950 mm.

Maximální nosnost u skříní na nářadí celkem 600 kg. **Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.**

Pojezdová jednotka je vhodná pro velkoprostorové skříně GridLine maximálně do výšky 1000 mm. Maximální nosnost u velkoprostorových skříní celkem 200 kg. **Pouze pro velkoprostorové skříně GridLine bez zásuvek.**

Technický popis

Hloubka	700 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Výška uložení	160 mm
Ø pevného kolečka	125 mm
Maximální nosnost	600 kg
Druh produktu	Pojízdná jednotka