

Garant GRIDLINE

Mobilní jednotka namontovaná ze závodu pro skříně GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	958482 20
GTIN	4062406301118
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada madel 2K-Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. **Vysuňte od boční stěny.**

Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní GridLine a pojezdové jednotky.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001 – 940123; č. 940801 – 940863.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.

Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Upozornění:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně GridLine maximálně do výšky 1250 mm. Maximální nosnost celkem 200 kg. **Pouze pro skříně GridLine bez zásuvek.**

Technický popis

Ø říditelného kolečka	125 mm
-----------------------	--------

Ø pevného kolečka	125 mm
Hloubka	500 mm
Maximální nosnost	200 kg
Výška uložení	160 mm
Druh produktu	Pojízdná jednotka