

**HOLEX****Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm tvrdý, Vnější Ø mm / tvrdost: 75mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553927 75
GTIN	4062406301149
Třída artiklu	52E

## Popis

### Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou, i po náročném použití.

Gumový brusný talíř **stopky Ø 6 mm**. Pro upínání brusných kotoučů s **rychloupínacím systémem vnitřní závit**.

### Použití:

**K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách** při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

## Technický popis

Stupeň tvrdosti	tvrdá
Vnější Ø	75 mm
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Opěrný talíř

