

Garant GRIDLINE

Mobilní jednotka namontovaná ze závodu pro skříně na nářadí GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	958481 24
GTIN	4062406299873
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada madel 2K-Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. **Vysuňte od boční stěny.**

Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní na nářadí GridLine a pojezdové jednotky.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí č. 930505 – 930735.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.

Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Upozornění:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky 1000 mm. Skříně na nářadí 24×24G pouze do výšky 900 mm. Maximální nosnost celkem 600 kg. **Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.**

Technický popis

Výška uložení	160 mm
Hloubka	600 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Maximální nosnost	600 kg
Ø pevného kolečka	125 mm
Druh produktu	Pojízdná jednotka