


**Garant****Čisticí kotouč (A), Ø 50,8 mm, Provedení rouna: MED****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554054 MED
GTIN	4062406300982
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. Kombinuje **čištění s jemným finišem**.

**Použití:**

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

**Technický popis**

Ø kotouče	50,8 mm
Stupeň jemnosti	hrubé
Stupeň tvrdosti	střední
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Druh produktu

hrubé čisticí rouno

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		