

Garant**Čisticí kotouč (A), Ø 50,8 mm, Provedení rouna: FINE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554054 FINE
GTIN	4062406301217
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. Pro **velmi šetrné čištění a jemný povrch.**

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Technický popis

Stupeň tvrdosti	měkké
Ø kotouče	50,8 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Stupeň jemnosti	střední
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Druh produktu

hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		