

**Garant****Univerzální sada nářadí 20dílná, Počet kusů nářadí: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	680156 20
GTIN	4062406301439
Třída artiklu	61H

**Popis****Použití:**

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a 2 rychlouzávěry. Všechny nástroje jsou uloženy ve speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Rozsah dodávky:**

Svinovací metr s průřezem: 1 ks č. 462201 vel. 2,5

Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9 (9dílná)

Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660030 vel. 2,5; 4; 5,5

Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 667690 vel. 1; 2

Kombi-kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 200

Pracovní nůžky: 1 ks č. 769240 vel. 175

Klešťový klíč: 1 ks č. 813501 vel. 180

Univerzální nůž s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845020

**Upozornění:****Dodává se osazený.**

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

Míra naplnění zásuvky v G: 8x20

Délka: 510 mm

Šířka: 294 mm

Výška: 61 mm

## Technický popis

Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Délka	510 mm
Obal	ABS plastový box
Počet dílů	20
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Sada náradí

## Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660030 2,5
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi, 18 mm	845020
Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813500 180
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	700940 160
Zámečnické kladivo s ochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 200 g	750110 200
Pěnová vložka PUR Pro sadu 680156	630304 680156
Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813501 180
Pracovní nůžky s titanovým povlakem Celková délka 175 mm	769240 175
Systémový box Typ 4	630305 4
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
	660030 5,5

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka  
břitu b 5,5 mm

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka  
břitu b 4 mm

660030 4

Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou  
chromované Počet šroubováků 9

627132 9

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí  
Haptoprene Velikost křížové drážky 1

667690 1

Systémový box Typ 4-1

630310 4-1

Klešťový klíč Celková délka 250 mm

813501 250

Pěnová vložka PUR Pro sadu 680155

630304 680155

680156-20

630302 680156-20

680156-20

630303 680156-20

680155-20

630302 680155-20