

Garant
Sada na řezání závitů se sadami závitníků 3dílnými, Pro metrický závit: M3-20

Údaje o objednávce

Artikové číslo	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Třída artiklu	11K

Popis
Provedení:

Pevná plechová kazeta s rukojetí pro přenášení a se 2 excentrickými zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a je pohotově po ruce. Závitníky se při otevření víka automaticky vzpřímí. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě závitníků 3díln. č. 130150: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

Po 1 závitovém očku č. 140300: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1.1/2; 3

Po 1 držáku závitového oka č. 149310: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 závitová šablona č. 477000: vel. M/W

1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

1 držák nástrojů s ráčnou č. 148700: vel. 85; 110

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Technický popis

Pro metrický závit	M3 - M20
Délka	602 mm
Výška	63 mm

Šířka	480 mm
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	závitová očka

Příslušenství

Ruční závitníky sada M M5	130150 M5
Závitová očka 6g M M10	140300 M10
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X7 mm	149310 20X7
Ruční závitníky sada M M4	130150 M4
Závitová očka 6g M M14	140300 M14
Ruční závitníky sada M M20	130150 M20
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X5 mm	149310 20X5
Závitová očka 6g M M18	140300 M18
Závitová šablona Pro závit M/W	477000 M/W
Ruční závitníky sada M M14	130150 M14
Vratidlo, nastavitelné Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Vratidlo, nastavitelné Typ 3	148410 3
Závitová očka 6g M M5	140300 M5
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 45X18 mm	149310 45X18
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 38X14 mm	149310 38X14
Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 110 mm	148700 110
Závitová očka 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Ruční závitníky sada M M3	130150 M3

Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 85 mm	148700 85
Ruční závitníky sada M M16	130150 M16
Závitová očka 6g M M6	140300 M6
Závitová očka 6g M M16	140300 M16
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 25X9 mm	149310 25X9
Ruční závitníky sada M M8	130150 M8
Závitová očka 6g M M20	140300 M20
Závitová očka 6g M M8	140300 M8
Ruční závitníky sada M M12	130150 M12
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 30X11 mm	149310 30X11
Ruční závitníky sada M M18	130150 M18
Závitová očka 6g M M4	140300 M4
Ruční závitníky sada M M6	130150 M6
Závitová očka 6g M M12	140300 M12
Ruční závitníky sada M M10	130150 M10
Prázdná plechová kazeta na sadu pro řezání závitů pro metrický závit M3-20	145605 M3-20
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 45X18 mm	149300 45X18