

**Garant****Sada na řezání závitů se strojními závitníky, Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

**Pevná plechová kazeta** s rukojetí pro přenášení a se 2 excentrickými zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a je pohotově po ruce. Závitníky se při otevření víka automaticky vzpřímí. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

**Obsah:**

Po 3 strojních závitnících č. 131450: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 závitovém očku č. 140300: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 spirálovém vrtáku č. 114150: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 2

1 držák nástrojů s ráčnou č. 148700: vel. 85

Po 1 držáku závitového oka č. 149310: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 závitová šablona č. 477000: vel. M/W

1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

**Technický popis**

Pro metrický závit	M3 – M12
Délka	420 mm

Výška	55 mm
Šířka	223 mm
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	závitová očka

## Příslušenství

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114150 2,5
Závitová očka 6g M M8	140300 M8
Závitová šablona Pro závit M/W	477000 M/W
Univerzální závitník krátký M M10	131450 M10
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114150 10,2
Závitová očka 6g M M5	140300 M5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114150 4,2
Závitová očka 6g M M12	140300 M12
Závitová očka 6g M M3	140300 M3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114150 8,5
Závitová očka 6g M M6	140300 M6
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka x výška 20X7 mm	149310 20X7
Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 85 mm	148700 85
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka x výška 30X11 mm	149310 30X11
Univerzální závitník krátký M M5	131450 M5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114150 5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka x výška 20X5 mm	149310 20X5
Závitová očka 6g M M4	140300 M4
Vratidlo, nastavitelné Typ 2	148410 2

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114150 3,3
Univerzální závitníkkrátký M M4	131450 M4
Univerzální závitníkkrátký M M12	131450 M12
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114150 6,8
Závitová očka6g M M10	140300 M10
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka xvýška 25X9 mm	149310 25X9
Vratidlo, nastavitelné Typ 1	148410 1
Univerzální závitníkkrátký M M8	131450 M8
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka xvýška 38X14 mm	149310 38X14
Univerzální závitníkkrátký M M6	131450 M6
Univerzální závitníkkrátký M M3	131450 M3
Prázdna plechová kazeta na sadu pro řezání závitů pro metrický závit M3-12	145605 M3-12