

 Atlas Copco

Pneumatická vrtačka, Typ: D2163Q



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem. Úhlová vrtačka s rohovým rozměrem 115 mm / 25 mm.

Rozsah dodávky:

S **rychloupínacím sklíčidlem.**

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm
Pracovní hluk	78 dB(A)
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Délka	242 mm

Odevzdaný výkon	330 W
Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Maximální počet otáček	0 - 2000 min ⁻¹
Označení výrobce	D2163Q
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Hmotnost	1,1 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka