

**Vysavač na mokro a na sucho ATTIX, Označení výrobce: 751-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Robustní a výkonné **vysavače pro mokré/suché vysávání** s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. **Stupeň filtrace > 99,9 %.**

- **Extrémně tichý průmyslový vysavač s umyvatelným filtrem z PET rouna s dlouhou životností.**
- **Soft-Start, velkorysý prostor pro odkládání náradí a dodatečná přístrojová zásuvka.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu. Včetně zahnuté ruční trubky z nerezové oceli, pryžové zkosené trubkové hubice **bez vypouštěcí hadice.**

**Upozornění:**

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

**Technický popis**

Délka sací hadice	4 m
Šířka	580 mm

Označení výrobce	ATTIX 751-11
Délka	605 mm
Počet turbín	1
Objemový proud vzduchu	60 l/s
Délka kabelu	7,5 m
Ø hadice	36 mm
Objem nádoby	70 l
Hmotnost	25 kg
Pracovní hluk	57 dB(A)
Příkon	1500 W
Vakuum	230 mbar
Stupeň filtrace	99,9 %
Výška	970 mm
Zvláštní znaky	Extrémně tichý
Filtrační systém	Filtr z PET rouna
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

## Příslušenství

Gumová zkosená trubková hubice Označení výrobce 7868	078546 7868
Podlahová tryska, široká 400 mm Označení výrobce 3666	078555 3666
Dílenská sada Označení výrobce ATTIX5	078543 ATTIX5
Sada filtračních sáčků5dílná Vhodné pro typ vysavače 751	078549 751
Koš na třísky Označení výrobce ATTIX7	078544 ATTIX7
Náhradní filtr Vhodné pro typ vysavače 751	078548 751
Hadice na vysávání třísek, sada Označení výrobce DN50	078545 DN50
Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli Označení výrobce 8074	078556 8074

Tryska pro drážky Označení výrobce 7102

078547 7102