

PRYOR**Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085430 3
GTIN	5022044002081
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na požádání se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Celková délka	63,5 mm
Tloušťka stopky	6,35

Výška písma	3 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/G mm	085431 3/G
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/C mm	085431 3/C
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/O mm	085431 3/O
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/E mm	085431 3/E
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/A mm	085431 3/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/H mm	085431 3/H
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/B mm	085431 3/B
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/W mm	085431 3/W
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/N mm	085431 3/N
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/I mm	085431 3/I
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/X mm	085431 3/X
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/S mm	085431 3/S
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/J mm	085431 3/J
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/D mm	085431 3/D

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/M mm	085431 3/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/Y mm	085431 3/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/Z mm	085431 3/Z
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/R mm	085431 3/R
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/U mm	085431 3/U
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/V mm	085431 3/V
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/K mm	085431 3/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/T mm	085431 3/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/P mm	085431 3/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/L mm	085431 3/L
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/F mm	085431 3/F
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/Q mm	085431 3/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 3/& mm	085431 3/&