

DYMO**Štítkovač, Typ: LM280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Třída artiklu	08U

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. Standard LabelManager™ 280 pro kancelář a na doma s dodatečnou možností zpracování na počítači/Mac přes rozhraní USB.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.<HBR/>

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

Barva písma	černá
Počet stylů písma	6

Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Délka	206 mm
Odřezávač pásky provedení	ruční
Počet znaků viditelných na displeji	2×14
Počet řádků textu	2
Typ	LM280
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12 mm
Počet disponibilních znaků/symbolů	220
Vhodná kazeta s popisovací páskou	D1
Počet velikostí písma	3
Síťový adaptér	včetně
Šířka	108 mm
Maximální výška písma	8,1 mm
Počet šířek písma	2
Zvláštní znaky	USB
Hmotnost včetně akumulátoru	395 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výška	41 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	Dymo 280
Druh produktu	Popisovací přístroj

Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R

Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovací páskou 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y