

**Garant****Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D mini, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319454 12L
GTIN	4062406308865
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

**Výhoda:**

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

**Vhodné pro:**

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

**Upozornění:**

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  **k dispozici na poptávku.**

**Technický popis**

Celková délka $L_2$	95 mm
$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
Přesazení Z k ose	10,5 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
C	1 mm
Upínací $\varnothing D_1$	12 mm

Směr řezu	levý
Rádus R	1,2 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	36 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	53 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče