

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D mini, Typ: 10L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319461 10L
GTIN	4062406309220
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ k dispozici na poptávku.

Technický popis

Směr řezu	levý
Rádus R	1,2 mm
C	1 mm
Přesazení Z k ose	8 mm
Délka stopky L_s	53 mm
\varnothing stopky D_2	32 mm
\varnothing upnutí D_1	10 mm

Délka vyložení L_1	50 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Celková délka L_2	109 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	$5 \times D$
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče