

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D midi, Typ: 12R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319463 12R
GTIN	4062406309312
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ k dispozici na poptávku.

Technický popis

$\varnothing D_3$	40 mm
\varnothing stopky D_2	32 mm
Rádus R	1,2 mm
Upínací $\varnothing D_1$	12 mm
Délka stopky L_s	53 mm
Délka vyložení L_1	60 mm
Směr řezu	pravý

Celková délka L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Přesazení Z k ose	14 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče