

**Garant****Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D midi, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319463 12L
GTIN	4062406309329
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

**Výhoda:**

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

**Vhodné pro:**

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

**Upozornění:**

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  k dispozici na poptávku.

**Technický popis**

$\varnothing D_3$	40 mm
Směr řezu	levý
Délka stopky $L_s$	53 mm
Délka vyložení $L_1$	60 mm
$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
Přesazení Z k ose	14 mm
Upínací $\varnothing D_1$	12 mm

Rádus R	1,2 mm
Celková délka L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče