

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D mini, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319461 12L
GTIN	4062406309244
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ **k dispozici na poptávku.**

Technický popis

Délka vyložení L_1	60 mm
Celková délka L_2	119 mm
$\varnothing$ upnutí D_1	12 mm
Rádus R	1,2 mm
Délka stopky L_s	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
$\varnothing$ stopky D_2	32 mm

Technický list

Přesazení Z k ose	10,5 mm
Směr řezu	levý
C	1 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče