

 Atlas Copco

Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: W2611



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Přepínatelné šroubováky s ráčnou s regulací otáček s kompaktní konstrukcí s kompozitním pláštěm se skelným vláknem pro dobrou tepelnou izolaci. Odvod vzduchu otočný o 360°. Konstrukční délka pouhých 192 mm, ideální pro obtížně přístupná místa.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Maximální počet otáček	280 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M8
Označení výrobce	W2611
Pracovní hluk	85 dB(A)
Hmotnost	0,5 kg
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm

Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Rozsah utahovacích momentů	4 - 40 Nm
Délka	192 mm
Maximální vibrace dle EN	8,8 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák