



Čtyřhranný pilník s 2složkovou rukojetí, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	512201 200
GTIN	4009215190656
Třída artiklu	56B

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Seky na všech stranách; polotupý výběh.

Pilník s naraženou ergonomickou 2složkovou stopkou s otvorem pro zavěšování a **praktickými klipy s barevným kódováním** (červená, zelená, žlutá) pro individuální značení např. velikosti seku.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form D

Upozornění:

Varianta pilníku bez rukojeti k dispozici pod č. 512200.

Technický popis

Délka bez stopky	200 mm
Šířka	8 mm
Atribut názvu produktu	Sek 2 (střední)
Sek	2
Typ seku	střední
Tvar	D
Popis tvaru	čtyřhranný, polotupý výběh

Pilované plochy	4
Včetně rukojeti pilníku	ano
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Sada barevných klipsů10dílná Barva GREEN	519605 GREEN
Sada barevných klipsů10dílná Barva RED	519605 RED
Sada barevných klipsů10dílná Barva YELLOW	519605 YELLOW