

Garant**12hranná vložka 1/4 palce dlouhá palcové provedení, Rozměr klíče: 7/32palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631442 7/32
GTIN	4062406309701
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práci i na těch nejužších místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na hnané straně	8,9 mm
Rozměr klíče	7/32 palec
Délka	50 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče

