

Garant**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 7/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642132 7/8
GTIN	4062406310356
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na hnané straně	29,9 mm
Délka	41 mm
Rozměr klíče	7/8 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

