

Garant**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 3/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642132 3/4
GTIN	4062406310332
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka	38 mm
Rozměr klíče	3/4 palec
Ø na hnané straně	26,5 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

