



Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s bezpečnostním očkem, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	706080 200
GTIN	4003773080046
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	6 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	5,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3,6 mm
Výkon ve stříhu	64 HR
Celková délka	200 mm
Břit	kalené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	chromvanadiová ocel

S otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Řezací kleště