

PRYOR**Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085430 4
GTIN	5022044002524
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na požádání se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Celková délka	70 mm
Tloušťka stopky	9,5

Výška písma	4 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/W mm	085431 4/W
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/E mm	085431 4/E
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/L mm	085431 4/L
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/U mm	085431 4/U
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/D mm	085431 4/D
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/A mm	085431 4/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/M mm	085431 4/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/H mm	085431 4/H
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/P mm	085431 4/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/Y mm	085431 4/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/V mm	085431 4/V
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/N mm	085431 4/N
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/G mm	085431 4/G
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/B mm	085431 4/B

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/Z mm	085431 4/Z
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/& mm	085431 4/&
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/I mm	085431 4/I
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/F mm	085431 4/F
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/X mm	085431 4/X
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/O mm	085431 4/O
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/K mm	085431 4/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/R mm	085431 4/R
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/Q mm	085431 4/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/S mm	085431 4/S
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/T mm	085431 4/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/C mm	085431 4/C
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 4/J mm	085431 4/J