

 Atlas Copco

Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: W2630



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Přepínatelné šroubováky s ráčnou s regulací otáček s kompaktní konstrukcí s kompozitním pláštěm se skelným vláknem pro dobrou tepelnou izolaci. Odvod vzduchu otočný o 360°.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Pracovní hluk	86 dB(A)
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Označení výrobce	W2630
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Délka	307 mm
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Rozsah utahovacích momentů	25 - 80 Nm
Maximální spotřeba vzduchu	660 l/min

Maximální počet otáček	200 min ⁻¹
Hmotnost	1,2 kg
Maximální vibrace dle EN	10,5 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák