

DYMO
Štítkovač, Typ: LM360D


Údaje o objednávce

Artikové číslo	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Třída artiklu	08U

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.<HBR/>

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

Vhodná kazeta s popisovací páskou	D1
Odřezávač pásky provedení	ruční
Počet stylů písma	7
Maximální výška písma	14,9 mm

Typ	LM360D
Počet velikostí písma	7
Délka	150 mm
Počet řádků textu	2
Počet šířek písma	3
Počet znaků viditelných na displeji	2×14
Síťový adaptér	včetně
Šířka	197 mm
Barva písma	černá
Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Počet disponibilních znaků/symbolů	221
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	621 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výška	71 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	Dymo 360D
Druh produktu	Popisovací přístroj

Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R

Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y