

 Atlas Copco

## Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: W2621



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Přepínatelné šroubováky s ráčnou s regulací otáček s kompaktní konstrukcí s kompozitním pláštěm se skelným vláknem pro dobrou tepelnou izolaci. Odvod vzduchu otočný o 360°.

#### Náhradní díl:

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Hmotnost	1,1 kg
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální počet otáček	170 min <sup>-1</sup>
Délka	271 mm
Pracovní hluk	87 dB(A)
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M12
Rozsah utahovacích momentů	5 - 68 Nm

Maximální spotřeba vzduchu	600 l/min
Maximální vibrace dle EN	15 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	W2621
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák