

**DYMO****Štítkovač, Typ: LM420P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Třída artiklu	08U

**Popis****Provedení:**

**Robustní, mobilní** štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. Úzká tiskárna s **klávesnicí ABC** a velkým 4řádkovým podsvíceným displejem a náhledem tisku. USB připojení.

**Použití:**

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.<HBR/>

**Upozornění:**

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

**Technický popis**

Počet znaků viditelných na displeji	4×30
Počet řádků textu	1 – 4

Odřezávač pásky provedení	ruční
Maximální výška písma	14,9 mm
Šířka	104 mm
Počet disponibilních znaků/symbolů	325
Počet šířek písma	8
Délka	215 mm
Vhodná kazeta s popisovací páskou	D1
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19 mm
Typ	LM420P
Síťový adaptér	včetně
Počet velikostí písma	7
Barva písma	černá
Počet stylů písma	12
Uspořádání klávesnice	ABC
Zvláštní znaky	USB
Hmotnost včetně akumulátoru	415 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výška	57 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	420P
Druh produktu	Popisovací přístroj

## Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y

Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Kazeta s popisovací páskou 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W