

 Atlas Copco

Pneumatická vrtačka, Typ: D2112Q



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem.

Rozsah dodávky:

S **rychloupínacím sklíčidlem**.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximální počet otáček	0 - 5400 min ⁻¹
Délka	211 mm
Hmotnost	1 kg
Odevzdaný výkon	350 W
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm
Označení výrobce	D2112Q

Maximální spotřeba vzduchu	600 l/min
Pracovní hluk	80 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka