



Pneumatický utahovák, Typ: S2326



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Mnohostranně použitelný šroubovák s rychlovýměnným sklíčidlem s vnitřním šestihranem 1/4 palce pro čepele E 6,3 (viz č. 674200 a následující), možnost přestavení na **pravý/levý chod**.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Pracovní hluk	83 dB(A)
Označení výrobce	S2326
Rozsah utahovacích momentů	do 4,5 Nm
Maximální počet otáček	2400 min ⁻¹
Maximální spotřeba vzduchu	336 l/min
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	6,3 mm

Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M6
Hmotnost	0,8 kg
Délka	178 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Bitový upínač	F 6,3
Druh produktu	Šroubovák