

**DYMO****Štítkovač, Typ: LM500TS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Třída artiklu	08U

**Popis****Provedení:**

**Robustní, mobilní** štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. **S celobarevnou dotykovou obrazovkou**, tiskne také grafiku, čárové kódy a loga s rozlišením 300 dpi. Profily až do 5 pracovníků obsluhy. **USB rozhraní**.

**Použití:**

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití. Štítkovač LabelManager 500TS, Li-Ion akumulátor, síťová nabíječka, USB kabel.

**Upozornění:**

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**
- **Nelze dodávat ve všech zemích.**
- **Nelze dodávat expresním způsobem.**

**Technický popis**

Délka	190 mm
Barva písma	černá
Počet řádků textu	1 – 5
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19; 24 mm
Počet velikostí písma	25
Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Typ	LM500TS
Počet disponibilních znaků/symbolů	325
Maximální výška písma	22 mm
Počet šířek písma	2
Šířka	165 mm
Odřezávač pásky provedení	automatické
Vhodná kazeta s popisovací páskou	D1
Síťový adaptér	včetně
Počet stylů písma	32
Zvláštní znaky	USB / čárový kód
Hmotnost včetně akumulátoru	800 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výška	95 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	Dymo 500 TS
Druh produktu	Popisovací přístroj

## Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Síťový adaptér pro č. 085500	085570

Kazeta s popisovací páskou 24 mm x 7 m polyester Typ W

085560 W