

 Atlas Copco

## Pneumatický utahovák, Typ: S2305



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Mnohostranně použitelný šroubovák s rychlovýměnným sklíčidlem s vnitřním šestihranem 1/4 palce pro čepele E 6,3 (viz č. 674200 a následující), možnost přestavení na **pravý/levý chod**.

#### Náhradní díl:

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	336 l/min
Pracovní hluk	83 dB(A)
Označení výrobce	S2305
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	6,3 mm
Rozsah utahovacích momentů	do 12 Nm
Maximální počet otáček	750 min <sup>-1</sup>

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M8
Hmotnost	0,9 kg
Délka	198 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Bitový upínač	F 6,3
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Šroubovák