

**Garant**
**Rychlovýměnný adaptér, ER-Mini pro vnitřní matici ER 32, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319774 11
GTIN	4062406328979
Třída artiklu	31V

**Popis**
**Provedení:**

- **Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.**
- **Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.**

**Výhoda:**

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.

Multiflexibilní použití:

- **Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.**
- **Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.**

**Použití:**

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.

Obvodová házivost: ≤ 3

Vnější Ø D: 45 mm

Délka vyložení rozměr A: 43,5 mm

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	43,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Obvodová házivost	≤ 3

Vnější Ø D	45 mm
Druh produktu	Rychlovýměnný adaptér